

## Csigafúró készlet HSS 114150 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	115120 1-10
GTIN	4045197024381
Árucikk kategória	11B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Profilköszörült: csigafúró nagy körfutás- és osztáspontossággal, valamint precíz csúcsköszörüléssel.

Ø 2,4 mm-től gőzölt.

4 mm mérettől C alakú csúcskialakítással.

**Figyelem:**

16 – 20 méret: fúró 16 mm Ø-jű szárral.

### Műszaki leírás

Fúrók száma	19
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

## Tartozék

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 1	114150 1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10	114150 10

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9	114150 9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,5	114150 3,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 1,5	114150 1,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114150 8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5	114150 7,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114150 2,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5	114150 9,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3	114150 3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5	114150 6,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114150 6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,5	114150 4,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7	114150 7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114150 5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5,5	114150 5,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2	114150 2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4	114150 4
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10	115470 1-10