


**T-anyá, hosszú, T-horony névleges méret / menet: 20/M18mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 375325 20/M18 |
| GTIN | 4020772084714 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás**Felhasználás:**

Különösen alkalmas precíziós gépekhez, az asztalhornyok kímélésére.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------|
| Kő magassága | 24 mm |
| Szélesség a | 19,7 mm |
| Menet | M18 |
| T-horony névleges méret | 20 mm |
| Hossz | 64 mm |
| Szélesség e | 32 mm |
| Magasság k | 12 mm |
| Típus | 508L |

Termék fajtája

Horonycsap