


Garant**ZeroClamp 6-os alaplap ill. befogótorony horizontális gépekhez, Típus: 10243****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360022 10243
GTIN	
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Befogótárcsa Ø **120 mm**. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Alaplap 6 befogótárcsával befogótorony rögzítéséhez. Furatok T-hornokhoz, távolság 100 mm, központfurat Ø 25 H7 központozító készlet befogásához.

Különleges tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Műszaki leírás

Alapméret S	350 (4×), 200 (2×) mm
Típus	10243
Befogótárcsák száma	6
Sorozat	ZeroClamp
Tájolófurat van	nem

Termék fajtája

Alaplap

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90