

**T-horonycsavar, rombusz, T-horony névleges méretxhossz L: 28X125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375335 28X125
GTIN	4020772086954
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

- Kovácsolt.
- T-horony mart, görgőzött menet.
- 10.9 szilárdsági osztályra nemesítve.

Felhasználás:

Hosszú gépasztalokon könnyebbé válik egy kiegészítő befogási hely kialakítása. A felfogócsavar felülről kerül be a T-horonyba.

Műszaki leírás

Menethossz b	85 mm
Magasság k	18 mm
Kő szélessége e	44 mm
T-horony névleges méret	28 mm
Keskeny kő szélessége a	27,7 mm
Menet G	M24

Hossz L	125 mm
Típus	797
Rombusz	igen
Termék fajtája	Horonycsavar