

**Garant****Csigafúró készlet HSS-E 114400 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-13****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 115280 1-13   |
| GTIN              | 4045197024831 |
| Árucikk kategória | 11B           |

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**Profilköszörűlt:** Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés.

Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

**Megerősített lélekvastagság,** fényes.

Csúcskialakítással, 2 mm mérettől Form C.

**Műszaki leírás**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fúrótartomány         | 1 - 13 mm      |
| Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm         |
| Fúrók száma           | 25             |
| Szár                  | Hengeres szár  |
| Vágóélek száma Z      | 2              |
| Bevonat               | bevonat nélkül |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Szerszámanyag    | HSS E     |
| Szabvány         | DIN 338   |
| Típus            | N         |
| Tűrés névleges Ø | h8        |
| Csúcsszög        | 130 fok   |
| belső hűtés      | nem       |
| kazettával       | igen      |
| Színes gyűrű     | piros     |
| Termék fajtája   | Csigafúró |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 40 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 30 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 25 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 10 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 8 m/min        | P       |
| TOOLOX 33                     | alkalmas              | 8 m/min        | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 8 m/min        | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 12 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | feltételesen alkalmas | 5 m/min        | S       |
| GG(G)                         | alkalmas              | 25 m/min       | K       |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas | 80 m/min       | N       |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Olaj                          | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |

### Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3 mm                 | 114400 3    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10 mm                | 114400 10   |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm              | 114400 10,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm               | 114400 1,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6 mm                 | 114400 6    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2 mm                 | 114400 2    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1 mm                 | 114400 1    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8 mm                 | 114400 8    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm               | 114400 6,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 13 mm                | 114400 13   |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7 mm                 | 114400 7    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm               | 114400 2,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9 mm                 | 114400 9    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm               | 114400 5,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 12 mm                | 114400 12   |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm              | 114400 12,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm               | 114400 8,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4 mm                 | 114400 4    |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm               | 114400 9,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm               | 114400 3,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm              | 114400 11,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm               | 114400 7,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 11 mm                | 114400 11   |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm               | 114400 4,5  |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm                 | 114400 5    |
| Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-13 | 115470 1-13 |