

Garant**Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 50X40mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 451020 50X40 |
| GTIN | 4045197443830 |
| Árucikk kategória | 41G |

Leírás**Kivitel:**

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 0 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|----------|
| Derékszögűség | 0,007 mm |
| Szárkeresztmetszet | 15×4 mm |
| Szárhossz | 50×40 mm |
| Kalibrálás | F1 |
| Szabvány | DIN 875 |
| Pontosság | 0 |

| | |
|------------------|------------------|
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | edzett |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Talpas derékszög |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm | 025000 100 |
| DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm | 025010 750 |