

**Garant****Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 50X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Árucikk kategória	41G

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

**Felhasználás:**

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 0** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

**Műszaki leírás**

Derékszögűség	0,007 mm
Szárkeresztmetszet	15×4 mm
Szárhossz	50×40 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	0

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Talpas derékszög

### Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
Akkreditált kalibrálás (pl. DAkkS)Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750