

Garant

Élderékszög, edzett, lapos kivitel rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 75X50mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.

Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

Felhasználás:

Fényrés-mérési vizsgálatokhoz.

Műszaki leírás

Rövid szár hossza	50 mm
Derékszögűség	0,003 mm
Szárkeresztmetszet	15×4 mm
Hosszú szár hossza	75 mm
Szabvány	DIN 875/00
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Élderékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100