

Garant**Talpas élderékszög, edzett rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 100X70mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Árucikk kategória	41G

Leírás

Kivitel:**Maximális pontosság.** Két ék alakú mérőél a hosszú száron.

Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

Vastag ütközőszárral.**Felhasználás:**

Fényrés-mérési vizsgálatokhoz.

Műszaki leírás

Hosszú szár szárkérszmetesztete	20×3,5 mm
Rövid szár hossza	70 mm
Derékszögűség	0,003 mm
Rövid szár szárkérszmetesztete	18×12 mm
Hosszú szár hossza	100 mm
Szabvány	DIN 875/00

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Élderékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750