

**Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Méréstartomány	75 - 100 mm
Mérőélek szélessége	0,75 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérőélek hossza	6,5 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokKalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstartomány 100 mm

022040 100

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm

421100 75