

Garant**Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 75X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 0 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	15×4 mm
Derékszögűség	0,007 mm
Szárhossz	75×50 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	0

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Talpas derékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 75X50 mm	451600 75X50
-------------------------------	--------------