

Garant**Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 500X330mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Az élék és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített. Biztonságosan szállítható védőcsomagolás.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 1 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

Csomagolás: Stabil doboz

Kalibrálás: F1

Derékszögűség: 0,035 mm

Szárkeresztmetszet: 50×10 mm

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	50×10 mm
Derékszögűség	0,035 mm

Szárhossz	500×330 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	1
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Talpas derékszög

Szolgáltatások

Kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	015020 750
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	015600 750
Újrakalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025000 750
DAkKS kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 500X330 mm	451600 500X330
---------------------------------	----------------