

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer lépcsős mérőfelületekkel, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal. Részinterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnli használata esetén 5 – 10 N.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 25 mm
Kalibrálás	B1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes

Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Adó Típus S16E	498966 S16E
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975