

**Lapos derékszög pontosság 2, Szárhossz: 100X70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452590 100X70
GTIN	4045197372123
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Műszaki leírás

Derékszögűség	0,03 mm
Szárkeresztmetszet	20×5 mm
Szárhossz	100×70 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Lapos derékszög

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög
Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális
szárhossz 100 mm

025000 100

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 100X70 mm

451600 100X70