

Garant**Talpas élderékszög, edzett rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 150X100mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Árucikk kategória	41G

Leírás

Kivitel:**Maximális pontosság.** Két ék alakú mérőél a hosszú száron.

Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

Vastag ütközőszárral.**Felhasználás:**

Fényrés-mérési vizsgálatokhoz.

Műszaki leírás

Hosszú szár hossza	150 mm
Rövid szár szárkeresztmetszete	22×12 mm
Hosszú szár szárkeresztmetszete	22×4 mm
Derékszögűség	0,004 mm
Rövid szár hossza	100 mm
Szabvány	DIN 875/00

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Élderékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750