

**Garant****Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 100X70mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	451020 100X70
GTIN	4045197443854
Árucikk kategória	41G

## Leírás

**Kivitel:**

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

**Felhasználás:**

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 0** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

## Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	20×5 mm
Derékszögűség	0,007 mm
Szárhossz	100×70 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	0

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Talpas derékszög

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100

## Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 100X70 mm	451600 100X70
--------------------------------	---------------