

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer lépcsős mérőfelületekkel, Méréstartomány: 25-50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	421610 25-50
GTIN	4946368499437
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal. Részinterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnli használata esetén 5 – 10 N.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Kalibrálás	B2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes

Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Adó Típus S16E	498966 S16E
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1