

**Lapos derékszög pontosság 2, Szárhossz: 150X100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452590 150X100
GTIN	4045197372130
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

**Felhasználás:**

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 2** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	25×5 mm
Derékszögűség	0,035 mm
Szárhossz	150×100 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Lapos derékszög

**Szolgáltatások**

Kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és él derékszög Maximális szárhossz 300 mm

025000 300

DAkkS kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és él derékszög Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

**Tartozék**

Fadoboz Szárhosszhoz 150X100 mm

451600 150X100