

Garant**Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 400X265mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451030 400X265
GTIN	4045197444141
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített. Biztonságosan szállítható védőcsomagolás.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 1 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	45×10 mm
Derékszögűség	0,03 mm
Szárhossz	400×265 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875

Pontosság	1
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Lapos derékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025000 750

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 400X265 mm	451600 400X265
---------------------------------	----------------