

**Mitutoyo****Kengyeles mikrométer prizmás üllővel, Méréstartomány: 10-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**Prizmás üllővel három- és öt élű szerszámok mérésére.** Lakkozott mérőkengyel. Orsóemelkedés a prizmaszögtől függően korrigálva. **3-szög**, 60°-os prizmaszöggel.

**Felhasználás:**

**3 vagy 5 élű szerszámok** (marók, dörzsárak) mérésére.

**Tartalom:**

Inkluzív beállító etalon.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	10 - 25 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Mérődob Ø	18 mm
Prizmaszög	60 (3-szög) fok
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B8
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

**Szolgáltatások**KalibrálásKengyeles menet-mikrométer beállító etalonnal  
Maximális névleges méret 100 mm

022320 100