

**Lapos derékszög pontosság 2, Szárhossz: 200X130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452590 200X130
GTIN	4045197372147
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	30×6 mm
Derékszögűség	0,04 mm
Szárhossz	200×130 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Lapos derékszög

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög
Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

Kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális
szárhossz 300 mm

025000 300

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 200X130 mm

451600 200X130