

Garant**Élderékszög állítható hosszúságú vonalzóval rozsdamentes, pontosság 00****Rendelési adatok**

Rendelés száma	450030
GTIN	4045197443823
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Nagy precizitású alaptest **eltolható élvonalzóval**. Minden mérőfelület köszörült és leppelt; a derékszög edzett.

Felhasználás:

Fényrész-mérési vizsgálatokhoz. Az eltolható élvonalzónak köszönhetően a vizsgálatok rövid lépcsőkön, beszúrásokon, stb. is elvégezhetők.

Műszaki leírás

Alaptest szélessége	40 mm
Derékszögűség	0,007 mm
Vonalzó keresztmetszete	4x4 mm
Alaptest mélysége	22 mm
Alaptest magassága	10 mm
Vonalzó hossza	60 mm
Szabvány	DIN 875/00
Pontosság	00

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Élderékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
--	------------