

Garant

Élderékszög, edzett, lapos kivitel rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 200X130mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.

Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

Felhasználás:

Fényrés-mérési vizsgálatokhoz.

Műszaki leírás

Derékszögűség	0,004 mm
Rövid szár hossza	130 mm
Szárkeresztmetszet	33×7 mm
Hosszú szár hossza	200 mm
Szabvány	DIN 875/00
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Élderékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750