

## Mitutoyo

### Digitális kengyeles mikrométer ívelt felülethez, Méréstartomány: 25-50mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Árucikk kategória	44A

#### Leírás

##### Kivitel:

**A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal.** Rászínterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnál használata esetén 5 – 10 N.

##### Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

##### Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

##### Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

#### Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Kalibrálás	B2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863

Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Adó Típus S16E	498966 S16E
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965