

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer mérőcsúccsal, Méréstartomány: 0-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421675 0-20
GTIN	4946368689166
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal. Rászínterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnival használata esetén 5 – 10 N.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 20 mm
Kalibrálás	B1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863

Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1