

Garant**Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 50X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451010 50X40
GTIN	4045197444059
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 0 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

Műszaki leírás

Derékszögűség	0,007 mm
Szárkeresztmetszet	15×4 mm
Szárhossz	50×40 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	0

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Lapos derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750