

Mitutoyo**Kengyeles mikrométer prizmás üllővel, Méréstartomány: 5-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	422300 5-25
GTIN	4946368010151
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Prizmás üllővel három- és öt élű szerszámok mérésére. Lakkozott mérőkengyel. Orsóemelkedés a prizmaszögtől függően korigálva. **5-szög**, 108°-os prizmaszöggel.

Felhasználás:

3 vagy 5 élű szerszámok (marók, dörzsárak) mérésére.

Tartalom:

Inkluzív beállító etalon.

Műszaki leírás

Prizmaszög	108 (5-szög) fok
Mérődob Ø	18 mm
Méréstartomány	5 - 25 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B8
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokKalibrálásKengyeles menet-mikrométer beállító etalonnal
Maximális névleges méret 100 mm

022320 100