


Garant**ZeroClamp konzol 1 befogási hellyel, Típus: 12810****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360030 12810
GTIN	4045197416018
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Befogótárcsa Ø **120 mm**, indexált. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Alkalmazható:

200-as alpméretű alaplapokhoz.

Tartalom:

Inkluzív csatlakozódugók és 360025 sz. 18M16 méretű befogócsap.

Opcionális tartozék:

Gyorscsatlakozó 360019 sz. 10241 méret és 1003 méret.

Műszaki leírás

Szélesség B	198 mm
-------------	--------

Típus	12810
Felépítmény magasság H	200 mm
Befogócsap furatok száma	2
Sorozat	ZeroClamp
Csatlakozó menet	1/4 coll
Termék fajtája	Konzol

Tartozék

ZeroClamp gyorscsatlakozó Típus 10003	360019 10003
ZeroClamp gyorscsatlakozó Típus 10241	360019 10241