


Garant**Bemetsző derékszög, edzett rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 40X28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Maximális pontosság. Letört hajszál-mérőélel a keskeny, hosszú száron. Edzett és feszültségmentes nagyszilárdságú acél. Kösörült és leppelt mérőfelületek. Kösörült lapos oldalak.

Felhasználás:

Készülék- és szerszámgyártáshoz.

Műszaki leírás

Rövid szár hossza	28 mm
Derékszögűség	0,003 mm
Rövid szár szárkeresztmetszete	4x3,5 mm
Hosszú szár hossza	40 mm
Szabvány	DIN 875/00
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F1
Termék fajtája	Talpas derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm	025000 100
--	------------