



Univerzális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Univerzális kengyeles mikrométerek nem forgó orsóval. Leppelt mérőfelületek. Befogó Ø 5×15 mm. Kovácsolt és lakkozott acélkengyel. Gyorsan cserélhető betétek. A nullázás megszorítható tolőhüvelyekkel történik.

Tartalom:

Inkluzív 7 pár cserélhető mérőbetét.

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó Ø	8 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. méréstartomány 25 mm

022000 25