

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer horonyméréshez, Méréstartomány: 25-50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	421640 25-50
GTIN	4946368508009
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal. Részinterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnli használata esetén 5 – 10 N.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Kalibrálás	B2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Adó Típus S16E	498966 S16E
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965