

Mitutoyo

Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 50-75mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421572 50-75
GTIN	4946368716626
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A hibahatárok pontosabbak a **DIN 863** követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm)
A „Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását. **Kombinált racsn**
(nyomatékhataloló a dobban és a gyorsmeghajtásban) egykezes kezeléshez és tartóban való használathoz.

Előny:

Akár 40%-os mérési idő csökkenés a 2 mm-es orsóemelkedés következtében.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret. 25–50 mérettől 1 beállító etalon.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Orsóemelkedés	2 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm

Kalibrálás	B2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Beállító etalon Teljes hossz 50 mm	421100 50
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2