

**Lapos derékszög pontosság 2, Szárhossz: 500X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452590 500X250
GTIN	4045197372185
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

**Felhasználás:**

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 2** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

**Műszaki leírás**

Derékszögűség	0,07 mm
Szárkeresztmetszet	40×8 mm
Szárhossz	500×250 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Lapos derékszög

**Szolgáltatások**

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm

025000 750

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm

025010 750