

Hartig

Kengyeles menet-mikrométer betétek nélkül, Méréstartomány: 0-25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó mérőbetétekhez való furattal. Csillogásmentesen krómozott mérődob. Finom racsnival és gyorsállítóval a gyors beállítás érdekében. Hőszigetelt kengyel.

Felhasználás:

Külső menetek menetoldal-átmérőjének hatékony méréséhez. Egy pár betét (villa és csúcs) mindig több emelkedéshez illeszkedik. Előfeltétel a mérendő profilszög betartása.

Tartalom:

25–50-es mérettől 60° beállító etalonnal, menetes betétek nélkül.

Opcionális tartozék:

Villa és csúcs 421652 sz.

Figyelem:

További méréstartományok külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	20 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot

Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Tartozék

Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 2-3 mm	421652 2-3
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 3,5-5 mm	421652 3,5-5