



Menetmérő huzal készlet, Huzal Ø: 0,725mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	422490 0,725
GTIN	2050001063533
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Edzett és leppelt menetmérő huzal, mattkrómozott tartó. A felfogó furatban lévő szorítógyűrű gondoskodik a mérőorsón való biztos, forgatható elhelyezkedésről.

Felhasználás:

Külső menet menetoldal Ø-nek meghatározásához a háromhuzalos módszer alapján, egy kengyeles mikrométer vagy egy hosszmérő pad segítségével.

Tartalom:

Egy készlet 1-1 egy mérőhuzalos tartóból és egy két mérőhuzalos tartóból áll műanyag dobozban.

Figyelem:

Rendelésnél kérjük feltétlenül adja meg a mérőorsó Ø-t (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm) .

Műszaki leírás

Huzal Ø	0,725 mm
M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint	8,282 mm
Menetmérethez	M8
P menetemelkedéshez	1,25

Hibahatár	± 1 µm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L16
Termék fajtája	Menetmérő huzal
Orsó Ø-höz	6,35 mm
Orsó Ø-höz	6,5 mm
Orsó Ø-höz	6,8 mm
Orsó Ø-höz	7,5 mm
Orsó Ø-höz	8 mm

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028910 GMD
KalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028900 GMD