

**Garant****Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 150X100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451010 150X100
GTIN	4045197444080
Árucikk kategória	41G

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

**Felhasználás:**

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 0** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

**Műszaki leírás**

Derékszögűség	0,008 mm
Szárkeresztmetszet	30×6 mm
Szárhossz	150×100 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	0

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Lapos derékszög

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300

## Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 150X100 mm	451600 150X100
---------------------------------	----------------