

**Garant****Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 200X130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451030 200X130
GTIN	4045197444165
Árucikk kategória	41G

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített. Szállítás műanyag dobozban.

**Felhasználás:**

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 1** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	30×7 mm
Derékszögűség	0,02 mm
Szárhossz	200×130 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	1

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Lapos derékszög

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300

## Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 200X130 mm	451600 200X130
---------------------------------	----------------