

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421660 25-50
GTIN	4946368689548
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nőniusszal. Részinterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnli használata esetén 5 – 10 N.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	4 µm
Kalibrálás	B2
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 357
IP védettség osztály	IP 65

Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2