

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer menetméréshez, Méréstartomány: 0-25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal. Rászínterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnival használata esetén 5 – 10 N.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Mérőbetétek nélkül.**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497445 sz.

Betétek menetmérésekhez 421652 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 25 mm
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes

Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 2-3 mm	421652 2-3
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5

Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés
3,5-5 mm

421652 3,5-5