

**Lapos derékszög pontosság 2, Szárhossz: 75X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

**Felhasználás:**

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 2** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	15×5 mm
Derékszögűség	0,028 mm
Szárhossz	75×50 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Lapos derékszög

**Szolgáltatások**

Kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm

025000 100

DAkKS kalibrálás Lapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

**Tartozék**

Fadoboz Szárhosszhoz 75X50 mm

451600 75X50