

**Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Orsó Ø	8 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Mérőélek hossza	6,5 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérőélek szélessége	0,75 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. méréstomány 25 mm

022000 25

DAkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. méréstomány 100 mm

022010 100