

**Garant****Talpas derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 300X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Árucikk kategória	41G

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített. Biztonságosan szállítható védőcsomagolás.

**Felhasználás:**

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 1** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	40×8 mm
Derékszögűség	0,025 mm
Szárhossz	300×200 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875

Pontosság	1
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Talpas derékszög

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300

## Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 300X200 mm	451600 300X200
---------------------------------	----------------