

Garant**Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 0, Szárhossz: 200X130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	451010 200X130
GTIN	4045197444097
Árucikk kategória	41G

Leírás**Kivitel:**

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 0 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	30×7 mm
Derékszögűség	0,009 mm
Szárhossz	200×130 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	0

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Lapos derékszög

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm	025010 750
KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 300 mm	025000 300

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 200X130 mm	451600 200X130
---------------------------------	----------------