

**Talpas derékszög pontosság 2, Szárhossz: 100X70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452600 100X70
GTIN	4045197205773
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	20×5 mm
Derékszögűség	0,03 mm
Szárhossz	100×70 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Talpas derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 100 mm

025000 100

DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

Tartozék

Fadoboz Szárhosszhoz 100X70 mm

451600 100X70