


**Garant****Csigafúró HSS-E 114400 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115300 1-6
GTIN	4045197024848
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**Profilköszörült:** Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés.

Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

**Megerősített lélekvastagság,** fényes.

Csúcskialakítással, 2 mm mérettől Form C.

**Műszaki leírás**

Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	1 - 6 mm
Fúrók száma	51
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8

Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,7 mm	114400 2,7
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4

Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3

Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2