

**Digitális kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421660 75-100
GTIN	4946368689562
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal. Rászínterezett, leppelt keményfém mérőfelületek, edzett és köszörült mérőorsó. Rögzítés szorítócsavarral. A mérőnyomás finom racsnál használata esetén 5 – 10 N.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

25–50 mérettől Inkluzív 1 beállító etalon. 1 elemmel 081560 sz. 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	75 - 100 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	6 µm
Kalibrálás	B2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65

Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 6 \mu\text{m}$
Szabvány	ISO 3611
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer