

Hartig

**Kengyeles menet-mikrométer betétek nélkül, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	422340 75-100
GTIN	4250099618389
Árucikk kategória	46P

**Leírás****Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó mérőbetétekhez való furattal. Csillogásmentesen krómozott mérődob. Finom racsnival és gyorsállítóval a gyors beállítás érdekében. Hőszigetelt kengyel.

**Felhasználás:**

**Külső menetek menetoldal-átmérőjének hatékony méréséhez.** Egy pár betét (villa és csúcs) mindig több emelkedéshez illeszkedik. Előfeltétel a mérendő profilszög betartása.

**Tartalom:**

25–50-es mérettől 60° beállító etalonnal, menetes betétek nélkül.

**Opcionális tartozék:**

Villa és csúcs 421652 sz.

**Figyelem:**

További méréstartományok külön ajánlatkérésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Orsó Ø	6,5 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	20 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot

Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Tartozék

Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Betét pár kengyeles menet-mikrométerhez Emelkedés 2-3 mm	421652 2-3