

Mitutoyo**Digitális precíziós kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú digitális kengyeles mikrométer. Precíziós orsó Absolut forgó jeladóval. Speciális racsnis dob a konstans 7–9 N mérőerő érdekében.

Tartalom:

Inkluzív hőszigetelő burkolat a hőmérsékleti befolyás minimalizálása érdekében és 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Műszaki leírás

Mérőfelület Ø	3,2 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérőfelületek síklapúsága	0,3 µm
Hibahatár	0,6 µm
Leolvasás	0,0001 mm
Leolvasás	0,000005 coll
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------