

HOLEX**Lapos derékszög pontosság 2, Szárhossz: 750X375mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452590 750X375
GTIN	4045197372307
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Műszaki leírás

Szárkeresztmetszet	45×10 mm
Derékszögűség	0,095 mm
Szárhossz	750×375 mm
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2
Termék fajtája	Lapos derékszög

