



Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	0,5 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérőélek szélessége	0,75 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérőélek hossza	6,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokDAkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstartomány 100 mm

022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 50 mm

421100 50